



Śruby z łbem walcowym niskim z gniazdem sześciokątnym z prowadzeniem na klucz sześciokątny DIN 6912 Stal Bez pokrycia 08.8 M24X70

Numer artykułu 07030.240.070

Marka -

UBB 954351345564

UNSPSC 31161605

Numer EAN 8715492054029

Opakowanie 10 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M24
Length	70 mm
Klasa	08.8
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb walcowy obniżony
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Info

W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność. W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia

Normy

DIN 6912

poprzedza cyfra "0",
tak więc 8.8→08.8
10.9→010.9 oraz
12.9→012.9Dla
elementów
złącznych ze
stali nierdzewnej
oznaczenie
następuje poprzez
oznaczenie cechy
danej klasy na
przykład: 70 (A2-70
→ A2). Tymczasowo
mogą pojawić się
stare i nowe formy
znakowania na
śrubach.

Specyfikacja techniczna

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	60
b (min.): $L > 200$ mm	73
b (min.): $L \leq 125$ mm	54
d-D	M24
dh	12
dk	36
Pełen gwint $L \leq$	80
k	14
L (mm)	70
P	3
s	19

Rysunek techniczny

