



**Śruby z łbem walcowym z
gniazdem sześciokątnym,
metryczne bardzo
drobnozwojne DIN 912
Stal Bez pokrycia 12.9
M10X1,00X45**

Numer artykułu 07041.100.045

Marka -

UBB 953351745534

UNSPSC 31161605

Numer EAN 8715492054999

Opakowanie 50 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M10
Length	45 mm
Klasa	12.9
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb walcowy
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny bardzo drobnozwojny

Info Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Normy

ISO	12474
NF	E25-125
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
DIN	912
BS	4168-1

Specyfikacja techniczna

b	32
d-D	M10
dk(maks.)	16

Rysunek techniczny

Pełen gwint $L \leq$ 40

k (maks.) 10

L (mm) 45

P 1

s 8

