

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (fIZnnc) 8.8 M20X75



Numer artykułu 07065.200.075

Marka -

UBB 500644814971

UNSPSC 31161605

Numer EAN 8717077030046

Opakowanie 25 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Średnica (d-D)	M20
Długość (L) (mm)	75
Klasa	8.8
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb walcowy
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (fIZnnc)
Gwint	Metryczny
Info	Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.

Normy

BS	4168-1
DIN	912
NF	E25-125
ISO	4762
ASME	B18.3.1M

Specyfikacja techniczna

b	52
d_k (maks.)	30
Pełen gwint $L \leq$	75
k (maks.)	20

Rysunek techniczny



