



Śruby z łbem walcowym niskim z gniazdem sześciokątnym DIN 7984 Stal Dacromet 500 LC Grade A 010.9 M5X10

Numer artykułu	07108.050.010
Marka	-
UBB	955351090118
UNSPSC	31161605
Numer EAN	8715492064684
Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M5
Length	10 mm
Klasa	010.9
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb walcowy obniżony
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Dacromet 500 LC Grade A
Gwint	Metryczny

Info

W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność. W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia

Normy

DIN	7984
-----	------

FABORY

poprzedza cyfra "0",
tak więc 8.8→08.8
10.9→010.9 oraz
12.9→012.9Dla
elementów
złącznych ze
stali nierdzewnej
oznaczenie
następuje poprzez
oznaczenie cechy
danej klasy na
przykład: 70 (A2-70
→ A2). Tymczasowo
mogą pojawić się
stare i nowe formy
znakowania na
śrubach.

Specyfikacja techniczna

b (min.)	16
d-D	M5
dk	8.5
Pełen gwint L ≤	25
k	3.5
L (mm)	10
P	0.8
s	3

Rysunek techniczny

