



Śruby z łbem kulistym z gniazdem sześciokątnym z kołnierzem walcowym ISO 7380-2 Stal Ocynkowane 010.9 M4X6

Numer artykułu 07141.040.006

Marka -

UBB 951351887876

UNSPSC 31161518

Numer EAN 8715492067586

Opakowanie 200 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M4
Length	6 mm
Klasa	010.9
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb kulisty
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Info

Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement. W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność. W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności,

Normy

ISO 7380-2

symbol
standardowego
oznaczenia
poprzedza cyfra "0",
tak więc 8.8→08.8
10.9→010.9 oraz
12.9→012.9Dla
elementów
złącznych ze
stali nierdzewnej
oznaczenie
następuje poprzez
oznaczenie cechy
danej klasy na
przykład: 70 (A2-70
→ A2). Tymczasowo
mogą pojawić się
stare i nowe formy
znakowania na
śrubach.

Specyfikacja techniczna

d-D	M4
dc (maks.)	9.4
Pełen gwint L ≤	25
k (maks.)	2.2
L (mm)	6
P	0.7
s	2.5

Rysunek techniczny

