



Śruby z łbem kulistym z gniazdem sześciokątnym z kołnierzem walcowym ISO 7380-2 Stal Ocynkowane 010.9 M6X45

Numer artykułu 07141.060.045

Marka -

UBB 500645091314

UNSPSC 31161518

Numer EAN 8717077059016

Opakowanie 200 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M6
Length	45 mm
Klasa	010.9
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb kulisty
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Info

Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement. W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność. W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności,

Normy

ISO 7380-2

symbol
standardowego
oznaczenia
poprzedza cyfra "0",
tak więc 8.8→08.8
10.9→010.9 oraz
12.9→012.9Dla
elementów
złącznych ze
stali nierdzewnej
oznaczenie
następuje poprzez
oznaczenie cechy
danej klasy na
przykład: 70 (A2-70
→ A2). Tymczasowo
mogą pojawić się
stare i nowe formy
znakowania na
śrubach.

Specyfikacja techniczna

d-D	M6
dc (maks.)	13.6
Pełen gwint L ≤	30
k (maks.)	3.3
L (mm)	45
P	1
s	4

Rysunek techniczny

