



Śruby z łebem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokątnym ISO 10642 Stal Bez pokrycia 010.9 M6X80

Numer artykułu	07400.060.080
Marka	-
UBB	950351476441
UNSPSC	31161518
Numer EAN	8715492083012
Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M6
Length	80 mm
Klasa	010.9
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Normy

DIN	≈7991
ISO	10642

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement. Wszystkie
wymiary są
poglądowe i
mogą różnić się
w zależności od
producenta. W
związku z
niestandardową
geometrią łba
elementy złączne
mają ograniczoną
nośność. W
momencie potrzeby

oznaczania elementów złącznych (np. 8.8 / 10.9 / 12.9) z ograniczoną nośnością, symbol oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8 → 08.8 10.9 → 010.9 oraz 12.9 → 012.9. Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2). Stare i nowe wskazania mogą się pojawić wzajemnie przez jakiś czas.

Specyfikacja techniczna

b (min.)	24
d-D	M6
dk(maks.)	12.16
Pełen gwint L ≤	35
k (maks.)	3.72
L (mm)	80
P	1
s	4
α	90

Rysunek techniczny

