



Śruby z łbem stożkowym płaskim z **gniazdem** sześciokątnym **ISO 10642 Stal** **Bez pokrycia 010.9 M12X25**

Numer artykułu 07400.120.025

Marka -

UBB 950351479742

UNSPSC 31161518

Numer EAN 8715492083555

Opakowanie 100 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M12
Length	25 mm
Klasa	010.9
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement. Wszystkie
wymiały są
poglądowe i
mogą różnić się
w zależności od
producenta. W
związku z
niestandardową
geometrią łba
elementy złączne
mają ograniczoną
nośność. W
momencie potrzeby

Normy

ISO	10642
DIN	≈7991

oznaczania elementów złącznych (np. 8.8 / 10.9 / 12.9) z ograniczoną nośnością, symbol oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8 → 08.8 10.9 → 010.9 oraz 12.9 → 012.9. Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2). Stare i nowe wskazania mogą się pojawić wzajemnie przez jakiś czas.

Specyfikacja techniczna

b (min.)	36
d-D	M12
dk(maks.)	24.81
Pełen gwint L ≤	60
k (maks.)	7.44
L (mm)	25
P	1.75
s	8
α	90

Rysunek techniczny

