



## Śruby z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokątnym ISO 10642 Stal Bez pokrycia 010.9 M20X55

Numer artykułu	07400.200.055
Marka	-
UBB	951351670702
UNSPSC	31161518
EAN	8715492084354
Opakowanie 25	Tylko pełne opakowanie

### Parametry techniczne

Średnica (d-D)	M20
Długość (L) (mm)	55

### Normy

ISO	10642
DIN	≈7991

#### Uwagi

Wszystkie wymiary są poglądowe i mogą różnić się w zależności od producenta. W związku z niestandardową geometrią łba elementy łączne mają ograniczoną nośność. W momencie potrzeby oznaczania elementów łącznych (np. 8.8 / 10.9 / 12.9) z ograniczoną nośnością, symbol oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8 → 08.8 10.9 → 010.9 oraz 12.9 → 012.9. Dla elementów łącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie

następuje poprzez  
oznaczenie cechy  
danej klasy na  
przykład: 70 (A2-70  
→ A2). Stare i nowe  
wskazania mogą się  
pojawić wzajemnie  
przez jakiś czas.

Klasa	010.9
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

### Specyfikacja techniczna

b (min.)	52
$d_k$ (maks.)	40.32
Pełen gwint L ≤	90
k (maks.)	10.16
P	2.50
s	12
$\alpha$	90°

### Rysunek techniczny

