



Śruby z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokątnym ISO 10642 Stal Ocynkowane 010.9 M3X8

Numer artykułu	07405.030.008
Marka	-
UBB	500648958295
UNSPSC	31161518
Numer EAN	8717077239951
Opakowanie 500	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M3
Length	8 mm
Klasa	010.9
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Normy

ISO	10642
DIN	≈7991

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement. Wszystkie
wymiały są
poglądowe i
mogą różnić się
w zależności od
producenta. W
związku z
niestandardową
geometrią łba
elementy złączne
mają ograniczoną
nośność. W
momencie potrzeby

oznaczania elementów złącznych (np. 8.8 / 10.9 / 12.9) z ograniczoną nośnością, symbol oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8 → 08.8 10.9 → 010.9 oraz 12.9 → 012.9. Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2). Stare i nowe wskazania mogą się pojawić wzajemnie przez jakiś czas.

Specyfikacja techniczna

b (min.)	18
d-D	M3
dk(maks.)	5.81
Pełen gwint L ≤	25
k (maks.)	1.86
L (mm)	8
P	0.5
s	2
α	90

Rysunek techniczny

