



Śruby z łbem stożkowym
płaskim z **gniazdem**
sześciokątnym **ISO 10642 Stal**
Ocynk płatkowy bez Cr6+
wg ISO 10683 (fZnnc) 010.9
M12X30

Numer artykułu 07407.120.030

Marka -

UBB 500571182053

UNSPSC 31161518

Numer EAN 8715494140256

Opakowanie 100 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M12
Length	30 mm
Klasa	010.9
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (fZnnc)
Gwint	Metryczny

Info Powłoka płatkowa
eliminuje ryzyko
kruchości
wodorowej. Wszystkie
wymiary są
poglądowe i
mogą różnić się
w zależności od
producenta. W
związku z
niestandardową
geometrią łba

Normy

DIN	≈7991
ISO	10642

elementy złączne mają ograniczoną nośność. W momencie potrzeby oznaczania elementów złącznych (np. 8.8 / 10.9 / 12.9) z ograniczoną nośnością, symbol oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8 → 08.8 10.9 → 010.9 oraz 12.9 → 012.9. Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2). Stare i nowe wskazania mogą się pojawić wzajemnie przez jakiś czas.

Specyfikacja techniczna

b (min.)	36
d-D	M12
dk(maks.)	24.81
Pełen gwint L ≤	60
k (maks.)	7.44
L (mm)	30
P	1.75
s	8
α	90

Rysunek techniczny

