



Śruby z łbem stożkowym
płaskim z **gniazdem**
sześciokarbowym **ISO ≈10642**
Stal Ocynkowane 08.8
M4X10

Numer artykułu 07450.040.010

Marka -

UBB 954351375421

UNSPSC 31161518

Numer EAN 8715492150783

Opakowanie 200 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M4
Length	10 mm
Klasa	08.8
Gniazdo	Sześciokarbowy
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Info

W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność. W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz

Normy

ISO	≈10642
DIN	≈7991

12.9→012.9Dla
elementów
złącznych ze
stali nierdzewnej
oznaczenie
następuje poprzez
oznaczenie cechy
danej klasy na
przykład: 70 (A2-70
→ A2). Tymczasowo
mogą pojawić się
stare i nowe formy
znakowania na
śrubach.

Specyfikacja techniczna

b (min.)	14
d-D	M4
dk	8
k (maks.)	2.3
L (mm)	10
P	0.7
Nasadka	20
α	90

Rysunek techniczny

