



## Śruby z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokarbowym ISO ≈10642 Stal Ocynkowane 08.8 M5X25

Numer artykułu	07450.050.025
----------------	---------------

Marka	-
-------	---

UBB	954351376338
-----	--------------

UNSPSC	31161518
--------	----------

EAN	8715492150875
-----	---------------

Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie
----------------	---------------------------

### Parametry techniczne

Średnica (d-D)	M5
----------------	----

Długość (L) (mm)	25
------------------	----

Info	W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność. W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 ; 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9 Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2). Tymczasowo
------	--

### Normy

ISO	≈10642
-----	--------

DIN	≈7991
-----	-------

mogą pojawić się  
stare i nowe formy  
znakowania na  
śrubach.

Klasa	08.8
Gniazdo	Sześciokarbony
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

### Specyfikacja techniczna

b (min.)	16
$d_k$	10
k (maks.)	2.8
P	0.80
Nasadka	T25
$\alpha$	90°

### Rysunek techniczny

