



Śruby z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokątnym ISO 10642 Stal Ocynkowane 8.8 M3X30

Numer artykułu	07470.030.030
----------------	---------------

Marka	-
-------	---

UBB	950351953209
-----	--------------

UNSPSC	31161518
--------	----------

Numer EAN	8715492151063
-----------	---------------

Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie
----------------	---------------------------

Parametry techniczne

Diameter	M3
Length	30 mm
Klasa	08.8
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Normy

DIN	≈7991
ISO	10642

Info

Wszystkie wymiary są poglądowe i mogą różnić się w zależności od producenta. W związku z niestandardową geometrią łba elementy łączne mają ograniczoną nośność. W momencie potrzeby oznaczania elementów łącznych (np. 8.8 / 10.9 / 12.9) z ograniczona

nośnością, symbol
oznaczenia
poprzedza cyfra
"0", tak więc 8.8
→ 08.8 10.9 →
010.9 oraz 12.9 →
012.9. Dla elementów
złącznych ze
stali nierdzewnej
oznaczenie
następuje poprzez
oznaczenie cechy
danej klasy na
przykład: 70 (A2-70
→ A2). Stare i nowe
wskazania mogą się
pojawiać wzajemnie
przez jakiś czas.

Specyfikacja techniczna

b (min.)	18
d-D	M3
dk(maks.)	5.81
Pełen gwint L ≤	25
k (maks.)	1.86
L (mm)	30
P	0.5
s	2
α	90

Rysunek techniczny

