



Korki z gniazdem sześciokątnym z walcowym gwintem rurowym DIN 908 Stal Bez pokrycia G1/2A

Numer artykułu 07620.127.001

Marka -

UBB 950355049509

UNSPSC 31162103

Numer EAN 8715492154118

Opakowanie 50 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1/2 Inch
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Rurowy

Normy

DIN 908

Specyfikacja techniczna

d1	1
d2 (h14)	26
L ≈	18
s (D12)	10
Zwoje gwintu na cal	14

Rysunek techniczny

