



Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem płaskim **DIN 913 Stal** **Bez pokrycia 45H M1,6X8**

Numer artykułu 07810.016.008

Marka -

UBB 500645121509

UNSPSC 31161518

Numer EAN 8717077062030

Opakowanie 500 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M1.6
Length	8 mm
Klasa	45H
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Punkt	Flat
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Info Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Normy

ISO	4026
NEN	2341
BS	4168-2
ASME	B18.3.6M
NF	E27-180
DIN	913

Specyfikacja techniczna

d-D	M1.6
dp(maks.)	0.8
L (mm)	8
P	0.35

Rysunek techniczny

s	0.7
t (min.)	0.7

FABORY

