



Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z czopem walcowym DIN 915 Stal Bez pokrycia 45H M3X3

Numer artykułu 07820.030.003

Marka -

UBB 951351205822

UNSPSC 31161518

Numer EAN 8715492160782

Opakowanie 200 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M3
Length	3 mm
Klasa	45H
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Punkt	Dog
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Info Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Normy

BS	4168-4
NF	E27-182
DIN	915
NEN	2344
ISO	4028
ASME	B18.3.6M

Specyfikacja techniczna

d-D	M3
dp(maks.)	2
L (mm)	3
P	0.5

Rysunek techniczny

s	1.5
t (min.)	1.2
z długi (min.)	1.5
z długi $L \geq$	6
z krótki (min.)	0.75

