



Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym z końcem wgłębionym, metryczne DIN 916 Stal Ocynkowane 45H M3X4

Numer artykułu	07850.030.004
Marka	-
UBB	951351978790
UNSPSC	31161518
Numer EAN	8715492164766
Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M3
Length	4 mm
Klasa	45H
Gniazdo	Gniazdo sześciokątne
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Punkt	Cup
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.

Normy

NF	E27-183
NEN	2343
DIN	916
ISO	4029
BS	4168-5
ASME	B18.3.6M

Specyfikacja techniczna

d-D	M3
dv	1.4
L (mm)	4

Rysunek techniczny

P	0.5
s	1.5
t (min.)	1.2

