



Wkręty z łebem sześciokątnym do drewna DIN 571 Stal Ocynkowane 12X50MM

Numer artykułu 08280.120.050

Marka -

UBB 950351113762

UNSPSC 31161508

Numer EAN 8715492557759

Opakowanie 100 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	12 mm
Length	50 mm
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Info	Gwint wkrętu do drewna zgodny z DIN 7998.

Normy

NEN	2260
NF	E25-607
DIN	571

Specyfikacja techniczna

D (mm)	12
k	8
L (mm)	50
s	19

Rysunek techniczny

