



Brady Printlabels M71-37-483 100PC

Numer artykułu	0T879225
Marka	-
UBB	500671527801
UNSPSC	46180000
Numer EAN	
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Kolor	Biały
Szerokość (mm)	76.2
Maks. temp. pracy °C	120 °C
Min. temp. pracy °C	-40 °C
Technologia wydruku	Thermal Transfer
Powtórzenie w pionie (mm)	79.38
Zawartość (pcs)	100
Głębokość (mm)	130
Powłoka	Gloss
Powłoka	Glanz
Powłoka	luciu
Powłoka	Połysek
Powłoka	Brillo
Powłoka	Lesk
Powłoka	Glanzend
Powłoka	Glossza
Powłoka	Gloss
Powłoka	lesk
Wysokość	48.26
Długość (L) (mm)	76.2
Grubość	0.102

Normy

Typ nr. B-483

Waga (g) 140

UF COURSE.
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS