

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 35X1.5 left C 35° RSP



Numer artykułu	0X418836
Marka	-
UBB	500513461094
UNSPSC	23241615
Numer EAN	4022835348726
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Model	Gwintownik maszynowy
Długość gwintu	30
Całkowita długość	170
Średnica wału	28
Typ gwintu	Metryczny
Długość cięcia	30
Gwint podziałowy	1.5
Materiał do cięcia	HSS-E
Kwadrat klucza	22
Gwint lewoskrętny	Tak

Normy