

Nakrętki sześciokątne, BSW BS 1083 Stal automatowa Bez pokrycia Gr.A toczony 3/16

Numer artykułu	11200.047.001
Marka	-
UBB	950355080686
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8715492570086
Opakowanie 250	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	3/16 Inch
Klasa	Gr.A
Gniazdo	Hexagon
Materiał	Stal automatowa
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Calowy, Whitworth'a (BSW)
Zwoje gwintu na cal	24

Info	Gwint Whitworth'a (BSW/BSF) nie jest zalecany do międzynarodowego stosowania. Zaleca się stosowanie gwintu metrycznego (M/MF) lub zunifikowanego (UNC/UNF).W zależności od dostępności wymiary mogą się różnić.toczony
------	--

Normy

BS	1083
----	------

Specyfikacja techniczna

A	0.375
---	-------

Rysunek techniczny

