



Nakrętki rowkowe okrągłe DIN 546 Stal automatowa Bez pokrycia M8

Numer artykułu	11771.080.001
Marka	-
UBB	500647854347
UNSPSC	31161727
Numer EAN	8717077275188
Opakowanie 500	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M8
Gniazdo	Szczelina
Materiał	Stal automatowa
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Normy

DIN	546
-----	-----

Specyfikacja techniczna

d-D	M8
dk	14
m	6.5
n	3
P	1.25

Rysunek techniczny

