



Śruby oczkowe DIN 444 B Stal Ocynkowane 4.6 M6X30

Numer artykułu 16181.060.030

Marka -

UBB 500647855336

UNSPSC 31161610

Numer EAN 8717077275287

Opakowanie 50 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M6
Length	30 mm
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Normy

DIN 444-B

Specyfikacja techniczna

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	18
d-D	M6
d2(H9)	6
d3 (maks.)	14
L (mm)	30
P	1
s (maks.)	7

Rysunek techniczny

