



Śruby oczkowe z gwintem na całej długości DIN 444 LB Stal Ocynkowane 4.6 M24X140

Numer artykułu	16182.240.140
Marka	-
UBB	500644872961
UNSPSC	31161610
Numer EAN	8717077035898
Opakowanie 5	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M24
Length	140 mm
Klasa	4.6
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Normy

DIN	444-LB
-----	--------

Specyfikacja techniczna

d-D	M24
d2(H9)	22
d3 (maks.)	45
L (mm)	140
Lg (max.)	40
P	3
s (maks.)	25

Rysunek techniczny

