



Śruby skrzydełkowe z okrągłymi skrzydełkami **DIN 316** Żeliwo **Ocynkowane M8X16**

Numer artykułu 16210.080.016

Marka -

UBB 950351697475

UNSPSC 31161500

Numer EAN 8715492589415

Opakowanie 100 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M8
Length	16 mm
Gniazdo	Skrzydełko
Materiał	Żeliwo
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Normy

DIN	316
NEN	1624

Specyfikacja techniczna

d-D	M8
e (maks.)	39
h (maks.)	20
L (mm)	16
P	1.25

Rysunek techniczny

