



Śruby z łbem radełkowanym niskim DIN 653 Stal Bez pokrycia M3X6

Numer artykułu	16659.030.006
Marka	-
UBB	500649314670
UNSPSC	31161500
Numer EAN	8717077262096
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M3
Length	6 mm
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny

Normy

DIN	653
-----	-----

Specyfikacja techniczna

d-D	M3
dk	12
e	2
Pełen gwint L ≤	10
k	2.5
L (mm)	6
P	0.5

Rysunek techniczny

