

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 22X1.0 left C 35° RSP



Numer artykułu	1D642306
Marka	-
UBB	500513454248
UNSPSC	23241615
Numer EAN	4022835348436
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Model	Gwintownik maszynowy
Długość gwintu	25
Całkowita długość	125
Średnica wału	18
Typ gwintu	Metryczny
Długość cięcia	25
Gwint podziałowy	1
Materiał do cięcia	HSS-E
Kwadrat klucza	14.5
Gwint lewoskrętny	Tak

Normy