

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 12X1.25 left C 35° RSP



Numer artykułu	1E799755
Marka	-
UBB	500513449891
UNSPSC	23241615
Numer EAN	4022835348214
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Model	Gwintownik maszynowy
Długość gwintu	22
Całkowita długość	100
Średnica wału	9
Typ gwintu	Metryczny
Długość cięcia	22
Gwint podziałowy	1.25
Materiał do cięcia	HSS-E
Kwadrat klucza	7
Gwint lewoskrętny	Tak

Normy