

Völkel Gwintownik maszynowy DIN 374 N/A HSS-E 10X1.25 left C 35° RSP



Numer artykułu	1G031086
Marka	-
UBB	500513448802
UNSPSC	23241615
Numer EAN	4022835348160
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Model	Gwintownik maszynowy
Długość gwintu	24
Całkowita długość	100
Średnica wału	7
Typ gwintu	Metryczny
Długość cięcia	24
Gwint podziałowy	1.25
Materiał do cięcia	HSS-E
Kwadrat klucza	5.5
Gwint lewoskrętny	Tak

Normy