



Pręty gwintowane, długość 1m DIN 976-1A Stal Bez pokrycia 8.8 M24

Numer artykułu	20220.240.001
Marka	-
UBB	950353011261
UNSPSC	31161618
Numer EAN	8715492605665
Opakowanie 3	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M24
Length	1000 mm
Klasa	8.8
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Metryczny
Info	1 metr

Normy

DIN	976-1A
NF	E25-136

Specyfikacja techniczna

d-D	M24
L (mm)	1000
P	3

Rysunek techniczny

