



Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/ B18.2.2 Stal ASTM A320 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.L7 - Gr.4 1/2X40 (1.1/2)

Numer artykułu	22320.127.038
Marka	-
UBB	500578861733
UNSPSC	31161619
Numer EAN	8715494414807
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1/2 Inch
Length	40 mm
Klasa	Gr.L7 - Gr.4
Materiał	Stal
Materiał techniczny	ASTM A320 - ASTM A194
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Całowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal	13

Normy

ASTM	A193/A194
BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2

Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends. Grade 4 nuts

FABORY

are no longer in
ASTM A194/A194M
and will be phased
out gradually.
It is advised to
use Grade 7 nuts
instead.

Specyfikacja techniczna

B	0.875
L (mm)	40
M	12.3

Rysunek techniczny

