



Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/ B18.2.2 Stal ASTM A320 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.L7 - Gr.7 1 Inch X440 (17.1/4)

Numer artykułu 22325.254.438

Marka -

UBB 500578915950

UNSPSC 31161619

Numer EAN 8715494419376

Opakowanie 1 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1 Inch
Length	440 mm
Klasa	Gr.L7 - Gr.7
Materiał	Stal
Materiał techniczny	ASTM A320 - ASTM A194
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal	8

Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and

Normy

BS	≈4882
ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2

thus excluding the
chamfered ends.

FABORY

Specyfikacja techniczna

B	1.625
L (mm)	440
M	25

Rysunek techniczny

