



Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/ B18.2.2 Stal ASTM A320 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.L7 - Gr.4 1.1/4X275 (10.3/4)

Numer artykułu	22330.317.273
Marka	-
UBB	500578925934
UNSPSC	31161619
Numer EAN	8715494425346
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1.1/4 Inch
Length	275 mm
Klasa	Gr.L7 - Gr.4
Materiał	Stal
Materiał techniczny	ASTM A320 - ASTM A194
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Bez pokrycia
Gwint	8 UN amerykański
Zwoje gwintu na cal	8

Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends. Grade 4 nuts

Normy

ASTM	A193/A194
BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2

FABORY

are no longer in
ASTM A194/A194M
and will be phased
out gradually.
It is advised to
use Grade 7 nuts
instead.

Specyfikacja techniczna

B	2
L (mm)	275
M	31

Rysunek techniczny

