



Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/ B18.2.2 Stal nierdzewna ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 5/8X245 (9.5/8)

Numer artykułu	22529.158.245
Marka	-
UBB	500578421769
UNSPSC	31161619
Numer EAN	8715494353908
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	5/8 Inch
Length	245 mm
Klasa	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Całowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal	11

Normy

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
------	--

Specyfikacja techniczna

B	1.0625
L (mm)	245
M	15.5

Rysunek techniczny

