



Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/ B18.2.2 Stal nierdzewna ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1 Inch X155 (6.1/8)

Numer artykułu	22529.254.155
Marka	-
UBB	500578442146
UNSPSC	31161619
Numer EAN	8715494369183
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	1 Inch
Length	155 mm
Klasa	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Całowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal	8

Normy

ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194
BS	≈4882

Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
------	--

Specyfikacja techniczna

B	1.625
L (mm)	155
M	25

Rysunek techniczny

