

**Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/ B18.2.2 Stal nierdzewna ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1 Inch X250 (9.3/4)**



Numer artykułu	22529.254.247
Marka	-
UBB	500578444043
UNSPSC	31161619
Numer EAN	8715494369374
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

## Parametry techniczne

Średnica	1 Inch
Długość (L) (mm)	250
Długość (cale)	9.3/4

### Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3 L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Klasa	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu	Prawy
Gwint	Całowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)

## Normy

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

## Specyfikacja techniczna

B	1.5/8
M	25
Zwoje gwintu na cal	8

## Rysunek techniczny

