

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017 Stal 25CrMo4+QT (1.7218) Ocynkowane do zbiorników ciśnieniowych M12X80

Numer artykułu	23035.120.080
Marka	-
UBB	500648410701
UNSPSC	31161620
Numer EAN	8717077248489
Opakowanie 50	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M12
Length	80 mm
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal
Materiał techniczny	25CrMo4+QT (1.7218)
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny
Info	Zatwierdzone do użycia w zgodności z PED (Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych)Atest 3.1 wg EN 10204 dostępny na żądanie.do zbiorników ciśnieniowych

Normy

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017

Specyfikacja techniczna

d-D	M12
k	7.5

Rysunek techniczny

L (mm)	80
P	1.75
S	19

FABORY

