



Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 84 Stal Ocynkowane 4.8 M3,5X18

Numer artykułu	24520.035.018
----------------	---------------

Marka	-
-------	---

UBB	500645192542
-----	--------------

UNSPSC	31161504
--------	----------

Numer EAN	8717077069886
-----------	---------------

Opakowanie 200	Tylko pełne opakowanie
----------------	---------------------------

Parametry techniczne

Diameter	M3.5
Length	18 mm
Klasa	4.8
Gniazdo	Szczelina
Kształt łba	Łeb walcowy
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Normy

NEN	≈1602
ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
BS	≈4183
DIN	84

Specyfikacja techniczna

d-D	M3.5
Thread length (min.)	38
dk(maks.)	6
Pełen gwint L ≤	40
k (maks.)	2.4
L (mm)	18
n	1
P	0.6
t (min.)	1

Rysunek techniczny