



Șurub cu cap cilindric bombat și locaș cruciform Phillips DIN 7985-H Oțel Zincat 4.8 M6X25

Cod Articol	24665.060.025
Marcă	-
UBB	950353908300
UNSPSC	31161504
EAN	8715492641076
PKG. of 100	Exclusiv împachetare

Parametri tehnici

Diameter	M6
Lungime	25 mm
Clasă	4.8
Tip antrenare	Phillips
Forma de cap	Cap cilindric bombat
Material	Oțel
Tratament suprafață	Zincat
Filete	Filet metric

Standarde

DIN	7985
ISO	≈7045

Specificatii tehnice

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	12
Filet complet L ≤	35
k	4.6
L (mm)	25
Nr. locaș cruce	3
P	1

Desen tehnic

