



Wkręty z łbem stożkowym płaskim z gniazdem krzyżowym **Pozidriv DIN 965** **A-Z Stal Ocynkowane 4.8** **M2,5X16**

Numer artykułu 24672.025.016

Marka -

UBB 500654334639

UNSPSC 31161504

Numer EAN 8712423010604

Opakowanie 1000 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M2.5
Length	16 mm
Klasa	4.8
Gniazdo	Pozidriv
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Normy

ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1
DIN	965

Specyfikacja techniczna

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk(maks.)	4.7
Pełen gwint L ≤	20
k (maks.)	1.5
L (mm)	16
Nr wgłębienia krzyżowego	1
P	0.45

Rysunek techniczny

