



Wkręty z łbem stożkowym płaskim z **gniazdem** krzyżowym **Pozidriv DIN 965** **A-Z Stal Ocynkowane 4.8** **M3X45**

Numer artykułu	24672.030.045
Marka	-
UBB	500654335214
UNSPSC	31161504
Numer EAN	8712423010666
Opakowanie 1000	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M3
Length	45 mm
Klasa	4.8
Gniazdo	Pozidriv
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Metryczny

Normy

NF	≈E25-119-1
DIN	965
ISO	≈7046-1

Specyfikacja techniczna

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk(maks.)	5.6
Pełen gwint L ≤	22
k (maks.)	1.65
L (mm)	45
Nr wgłębienia krzyżowego	1
P	0.5

Rysunek techniczny

