



Śruby stożkowe z nac. UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Stal Ocynkowane #10-24X7/16

Numer artykułu	24676.048.011
Marka	-
UBB	500668237125
UNSPSC	31161504
Numer EAN	8712423040380
Opakowanie 1000	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Średnica	#10
Długość (cale)	7/16
TPI	24
Gniazdo	Pozidriv
Kształt łba	Łeb stożkowy płaski
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Całowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)

Normy

ASME	B18.6.3
------	---------

Specyfikacja techniczna

A (maks.)	0.362
H (maks.)	0.116
Nr wgłębienia krzyżowego	2
Zwoje gwintu na cal	24

Rysunek techniczny

