

Wkręty z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym DIN 7985-Z Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji 4.8 M8X35

Numer artykułu 24812.080.035

Marka -

UBB 500668247934

UNSPSC 31161504

Numer EAN 8712423041462

Opakowanie 125 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M8
Length	35 mm
Klasa	4.8
Gniazdo	Pozidriv
Kształt łba	Łeb walcowy wypukły
Materiał	Stal
Kierunek gwintu	Prawy
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint	Metryczny

Normy

ISO	≈7045
DIN	7985

Specyfikacja techniczna

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk(maks.)	16
Pełen gwint L ≤	40
k	6
L (mm)	35
Nr wgłębienia krzyżowego	4
P	1.25

Rysunek techniczny

