

## Wkręty z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym DIN 7985-Z Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji 4.8 M8X70

Numer artykułu 24812.080.070

Marka -

UBB 500668248437

UNSPSC 31161504

Numer EAN 8712423041516

Opakowanie 100 Tylko pełne opakowanie

### Parametry techniczne

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Diameter            | M8                               |
| Length              | 70 mm                            |
| Klasa               | 4.8                              |
| Gniazdo             | Pozidriv                         |
| Kształt łba         | Łeb walcowy wypukły              |
| Materiał            | Stal                             |
| Kierunek gwintu     | Prawy                            |
| Obróbka powierzchni | Ocynkowane, po czarnej pasywacji |
| Gwint               | Metryczny                        |

### Normy

|     |       |
|-----|-------|
| DIN | 7985  |
| ISO | ≈7045 |

### Specyfikacja techniczna

|                          |      |
|--------------------------|------|
| d-D                      | M8   |
| Thread length (min.)     | 34   |
| dk(maks.)                | 16   |
| Pełen gwint L ≤          | 40   |
| k                        | 6    |
| L (mm)                   | 70   |
| Nr wgłębienia krzyżowego | 4    |
| P                        | 1.25 |

### Rysunek techniczny

