




Wkręty samogwintujące z łbem **walcowym** wypukłym z gniazdem krzyżowym **DIN 7981 C-H Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji ST2,9X19MM**

Numer artykułu 26403.029.019

Marka -

UBB 500687124007

UNSPSC 31161507

Numer EAN 8717077787179

Opakowanie 1000 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	2.9 mm
Length	19 mm
Gniazdo	Phillips
Kształt łba	Łeb walcowy wypukły
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint	Samogwintujący

Normy

ASME	B18.6.4
ISO	7049 CH
DIN	7981 CH
NF	E25-658

Specyfikacja techniczna

D (mm)	2.9
dk	5.6
k	2.2
L (mm)	19
Nr wgłębień krzyżowego	1
P	1.1

Rysunek techniczny

