



Bosch Wiertarki GBM 13-2 RE

Numer artykułu	2R468133
Marka	-
UBB	500635762486
UNSPSC	23101502
Numer EAN	3165140797948
Opakowanie 1	Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Napięcie	230
Nominalny pobór mocy	750
Masa maszyny	2.4
Średnica wiertła stal 2. bieg	8
Średnica wiertła stal 1. bieg	13
Średnica wiertła drewno 2. bieg	20
Średnica wiertła drewno 1. bieg	32
Maks. moment obrotowy	39.5
Wprowadzanie narzędzia	1/2x20 cala UNF
Średnica wiercenia drewno 3. bieg	0
Średnica wiertła drewno 4 bieg	0
Średnica wiertła stal 3. bieg	0
Średnica wiertła stal 4. bieg	0
Maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu 1. bieg	1000

Normy

Maks. prędkość pod obciążeniem 2. bieg	3000
Maks. prędkość pod obciążeniem 3. bieg	0
Maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu 4. bieg	0
Typ uchwytu wiertarskiego	Typ klucza
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg	1000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg	3000