



SFS-Topform Wkręty do pokryć dachowych i ściennych z podkładką uszczelniającą z elastomeru Stal nierdzewna A2 Ocynkowane A 6,5X25MM

Numer artykułu	31711.065.025
----------------	---------------

Marka	-
-------	---

UBB	950352814921
-----	--------------

UNSPSC	31161509
--------	----------

Numer EAN	8715492964830
-----------	---------------

Opakowanie 100	Tylko pełne opakowanie
----------------	---------------------------

Parametry techniczne

Diameter	6.5 mm
Length	25 mm
Gniazdo	Hexagon
Kształt łba	Łeb sześciokątny
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał techniczny	A2
Obróbka powierzchni	Ocynkowane
Gwint	Samogwintujący
Typ nr.	A

Info	Applicable for fastening f.i. thin purlins of steel up to 3 mm thickness (tensile strength about 370 N/mm ²), in aluminium or in wood.A
------	--

Normy

Specyfikacja techniczna

D (mm)	6.5
L (mm)	25

Rysunek techniczny

FABORY

