



Podkładki sprężyste
samozabezpieczające,
typ S Stal sprężynowa
Ocynkowana mechanicznie z
grubą pasywacją Cr(III)M12

Numer artykułu 36397.120.001

Marka -

UBB 500511619875

UNSPSC 31161811

Numer EAN 8715494177009

Opakowanie 250 Tylko pełne
opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M12
Do rozmiaru znam.	12mm
Materiał	Stal sprężynowa
Obróbka powierzchni	Cynkowane gruba pasywacja Cr(III+)
Typ nr.	S
Info	M3 - M16

Normy

Specyfikacja techniczna

d1 (H14)	13
d2 (h14)	18
h (maks.)	1.7
s	1

Rysunek techniczny

