



Podkładki płaskie ISO 7089 Stal Ocynkowane na gorąco 200 HV M12

Numer artykułu 38133.120.001

Marka -

UBB 500621930030

UNSPSC 31161800

Numer EAN 8715494514729

Opakowanie 500 Tylko pełne opakowanie

Parametry techniczne

Diameter	M12
Klasa	200 HV
Do rozmiaru znam.	12mm
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Ocynkowane na gorąco

Normy

ISO	7089
-----	------

Specyfikacja techniczna

d1	13
d2	24
h	2.5

Rysunek techniczny

